

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261109 20/16
GTIN	4045197655813
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	16 mm
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 8
Código ISO Soporte	SVJBR/L 2020K16
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 8	269005 8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500