

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261107 25/16
GTIN	4045197655752
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tornillo para calzo	269013 2
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	21 mm
Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	SVHBR/L 2525M16
Calzo	269005 8
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 8	269005 8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500