

**Garant****Soporte para plaquitas cóncavo para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 41/53mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 273824 41/53  |
| GTIN              | 4045197577313 |
| Clase de artículo | 21W           |

## Descripción

**Ejecución:**

Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.

**Aplicación:**

En combinación con los soportes de apriete n.º 273800 hasta 273811.

**Pieza de repuesto:**

Tornillo de amarre n.º 279815 9.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.

Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 – 50 %.

Ancho de tronzado w: 2 mm

Profundidad máxima de corte  $t_{\text{máx.}}$ : 13 mm

## Descripción técnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Ø mínimo 1. <sup>a</sup> escotadura D <sub>1</sub> | 41 mm                  |
| Profundidad máxima de corte t <sub>máx.</sub>      | 13 mm                  |
| Ø máximo 1. <sup>a</sup> escotadura D <sub>2</sub> | 53 mm                  |
| Tipo de boca                                       | derecha                |
| Ancho de tronzado w                                | 2 mm                   |
| Tipo de producto                                   | Soporte para plaquitas |

---

## Accesorios

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tornillo ajuste Tipo 9 | 279815 9 |
| Tornillo apriete       | 279910   |