

Garant
Soporte para tronzar eco, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 16/3mm

Datos de pedido

Número de pedido	273835 16/3
GTIN	4045197517302
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.
8×w

Nota:

Máximo $\varnothing = \varnothing$ de la pieza de trabajo limitado debido al modelo.

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.

Si es necesario, utilizar plaquitas de tronzar de un filo n.º 273656 - 273670.

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136.

Descripción técnica

Tornillo	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Anchura de función L_4	16 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	25 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Longitud de la cabeza L_1	43 mm

Longitud total L	90 mm
Serie	Eco
Ø máximo	50 mm
Anchura del mango b	16 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 5	279815 5
------------------------	----------