

**Garant**

**Inserto giratorio y orientable a 45° interior, a la derecha, L1 = 15 mm, Ø Dmín: 4,2 mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 270396 4,2    |
| GTIN              | 4045197588739 |
| Clase de artículo | 211           |

**Descripción**

Inserto giratorio y orientable a 45° interior, a la derecha 4,2 mm Ø del mango d: 4 mm  
Distancia entre puntas y centro L<sub>3</sub>: 1,95 mm  
Profundidad máxima de corte t<sub>máx.</sub>: 0,75 mm  
Radio R: 0,2 mm

**Descripción técnica**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Distancia entre puntas y centro L <sub>3</sub> | 1,95 mm                |
| Profundidad máxima de corte t <sub>máx.</sub>  | 0,75 mm                |
| Ø mínimo D <sub>min.</sub>                     | 4,2 mm                 |
| Ø del mango d                                  | 4 mm                   |
| Longitud de voladizo L <sub>1</sub>            | 15 mm                  |
| Radio R  | 0,2 mm                 |
| Atributo del nombre de producto                | L <sub>1</sub> = 15 mm |