

Garant**Inserto de estaquillado interior, a la derecha, L1 = 30 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270376 5,2/1
GTIN	4045197467348
Clase de artículo	21I

Descripción

Inserto de estaquillado interior, a la derecha 5,2/1 mmØ del mango d: 5 mm

Distancia entre puntas y centro L₃: 2,45 mm

Profundidad máxima de corte t_{máx.}: 0,7 mm

Profundidad de tronzado plano t: 0,3 mm

Descripción técnica

Profundidad de tronzado plano t	0,3 mm
Distancia entre puntas y centro L ₃	2,45 mm
Ø mínimo D _{min.}	5,2 mm
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	0,7 mm
Ø del mango d	5 mm
Longitud de voladizo L ₁	30 mm
Atributo del nombre de producto	L ₁ = 30 mm