

Garant**Inserto de achaflanar interior, a la izquierda, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270380 5,2/1
GTIN	4045197467355
Clase de artículo	211

Descripción

Inserto de achaflanar interior, a la izquierda 5,2/1 mmØ del mango d: 5 mm

Distancia entre puntas y centro L₃: 2,45 mm

Profundidad máxima de corte t_{máx.}: 0,7 mm

Profundidad de tronzado plano t: 0,3 mm

Descripción técnica

Ø mínimo D _{min.}	5,2 mm
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	0,7 mm
Distancia entre puntas y centro L ₃	2,45 mm
Ø del mango d	5 mm
Profundidad de tronzado plano t	0,3 mm
Longitud de voladizo L ₁	15 mm
Atributo del nombre de producto	L ₁ = 15 mm