

**Garant****Inserto de biselado 45° exterior, a la derecha, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 1 mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	270390 1
GTIN	4045197588715
Clase de artículo	21I

## Descripción

Inserto de biselado 45° exterior, a la derecha 1 mmØ del mango d: 4 mm

Distancia entre puntas y centro L<sub>3</sub>: 0,5 mm

Profundidad máxima de corte t<sub>máx.</sub>: 3,5 mm

Radio R: 0,2 mm

## Descripción técnica

Profundidad máxima de corte t <sub>máx.</sub>	3,5 mm
Distancia entre puntas y centro L <sub>3</sub>	0,5 mm
Ø mínimo D <sub>min.</sub>	1 mm
Ø del mango d	4 mm
Radio R	0,2 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	15 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>1</sub> = 15 mm