

Garant
Soporte de apriete eco, derecha, Anchura del mango b: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	273840 20
GTIN	4045197517371
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273880, 273886 y 273890.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º **317900 – 319886** y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º **273880 – 273891**. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.

Refrigeración interior: sí

Longitud total L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Tornillo: 279815 9

Descripción técnica

Anchura del mango b	20 mm
L ₂	22,5 mm
Tornillo	279815 9
Longitud total L	84 mm
Serie	Eco

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910