

**Garant**
**Barra de mandrinar eco, derecha, Ø DS: 25mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	273850 25
GTIN	4045197517494
Clase de artículo	21W

**Descripción**
**Ejecución:**

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

**Idóneo para :**

Soporte para plaquitas n.º 273886.

**Suministro:**

Incluye tornillos de montaje.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º **317900 – 319886** y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º **273880 – 273891**. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango D<sub>s</sub>: 25 mm

Desplazamiento central L<sub>3</sub>: 15 mm

Longitud total L: 200 mm

Tornillo: 279815 9

**Descripción técnica**

Tornillo	279815 9
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	15 mm
Longitud total L	200 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Serie	Eco

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Tornillo apriete	279910
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9