

Garant**Barra de mandrinar eco, izquierda, Ø DS: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273851 25
GTIN	4045197517517
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273887.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º **317900 – 319886** y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º **273880 – 273891**. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango D_s: 25 mm

Desplazamiento central L₃: 15 mm

Longitud total L: 200 mm

Tornillo: 279815 9

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	15 mm
Tornillo	279815 9
Longitud total L	200 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Serie	Eco

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo apriete	279910
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9