



Plaquita de corte CNMG desbaste 30 unidades, HBT130, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3960 120408
GTIN	4067263094159
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4:25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 180 mm/min
Recubrimiento	TiCN
Aplicación principal	M
Avance f	0,15 - 0,55 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Contenido	250218 HBT130
Profundidad de corte a_p	2 - 6 mm
Material de corte	HM
Cantidad	30
Radio angular	0,8 mm

Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3960 120408