

**Paquete económico de placa de tronzado izquierda 30 piezas HB9140****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2714 2
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	30
Material de corte	HM
Contenido	273535 2
Clase	HB9140
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	80 m/min	K
continuo	adecuado		

irregular	adecuado
interrumpido	adecuado
húmedo máximo	adecuado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2714 2