



Paquete económico SCMT 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3529 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Lubricador de presión de polietileno, irrompible, elástico, resistente al aceite, los ácidos y los combustibles, para desoxidantes y aceites de todo tipo.

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Código ISO plaqueta de corte	SCMT 120408
Número de cambios/cortes	4
Contenido	260750 HB7130-2
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{\max.}$	4,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Recubrimiento	con revestimiento

Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Cantidad	30
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3529 120408