



Juego de pie de rey, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 10



Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------|
| Número de pedido | 404104 10 |
| GTIN | |
| Clase de artículo | 43A |

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante. Escala precisa, de alto contraste. Tornillo de sujeción superior.

Superficies de medición con lapeado de precisión.

Suministro:

10 pies de rey n.º 410250 150.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Embalaje | Estuche |
| División | 1/128 pul |
| Calibración | A1 |
| Longitud del pico | 40 mm |
| Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm |

Hoja de datos

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Norma | ISO 13385 |
| División | 1/20 mm |
| Capacidad de medición | 0 - 150 mm |
| Lectura | 0,05 mm |
| Varilla de profundidad existente | sí |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior |
| Técnica de medición | analógico |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |

Productos adecuados

No Shop URL available for: 404104 10