

Mahr

Paquete económico de pies rey digital con pantalla grande y varillade profundidad cuadrada, capacidad de medición 150 mm, lectura de 0,01 mm



Datos de pedido

Número de pedido	404103 10
GTIN	
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, duración aprox. 3 años. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Vías de guiado lapeadas, superficies de medición lapeadas con precisión. Con varilla de profundidad rectangular.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032 por cada pie de rey. 10 pies de rey n.º 412717 tam. 150.

Descripción técnica

Varilla de profundidad existente	sí
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Lectura	0,0005 pul
Norma	ISO 13385
Duración de funcionamiento	aprox. 3 años
Capacidad de medición	0 - 150 mm

Hoja de datos

Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Calibración	A1
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Longitud del pico	40 mm
Cantidad de pilas contenidas	10
Lectura	0,01 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal
USP1	Pie de rey digital con pantalla grande y varilla de profundidad cuadrada, capacidad de medición de 150 mm, lectura de 0,01 mm

Productos adecuados

No Shop URL available for: 404103 10