

Garant
Soporte de apriete eco, derecha, Anchura del mango b: 16mm

Datos de pedido

Número de pedido	273840 16
GTIN	4045197517364
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273880, 273886 y 273890.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º **317900 – 319886** y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º **273880 – 273891**. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.

Refrigeración interior: sí

Longitud total L: 72 mm

L₂: 18,5 mm

Tornillo: 279815 9

Descripción técnica

Anchura del mango b	16 mm
Tornillo	279815 9
L ₂	18,5 mm
Longitud total L	72 mm
Serie	Eco

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20