


Garant

Soporte para plaquitas eco, cóncavo para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 43/60mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	273890 43/60
GTIN	4045197516640
Clase de artículo	21W

Descripción**Aplicación:**

En combinación con soportes de apriete GARANT eco n.º **273840 – 273851**.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Refrigeración interior: sí

Ancho de tronzado w : 3 mm

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$: 13 mm

Tornillo de amarre: 279815 9

Descripción técnica

\varnothing mínimo 1.ª escotadura D_1	43 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	13 mm
\varnothing máximo 1.ª escotadura D_2	60 mm
Serie	Eco
Tornillo de amarre	279815 9

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado w	3 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

Accesorios

Tornillo apriete	279910
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9