

bimos

Silla giratoria de trabajo TEXON, cuero artificial, con ruedas, baja, Color del asiento: BLACK



Datos de pedido

Número de pedido	965473 BLACK
GTIN	4099883003624
Clase de artículo	96J

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo TEXON con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Mecanismo encapsulado gracias a Clean Cover; superficies cerradas y lisas. Base de aluminio, gris oscuro. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: Ajuste de la altura del asiento, tecnología Auto-Motion (el respaldo y el asiento se mueven sincronizados con el cuerpo), Flex-Back (el respaldo puede bloquearse en tres posiciones diferentes), protección antichoque (el respaldo no se mueve de forma involuntaria hacia delante al soltar el bloqueo). Respaldo ergonómico. Asiento con soporte pélvico integrado y borde delantero redondeado.

Ruedas dobles de seguridad suaves, con frenos dependientes de la carga, para suelos duros.

Asiento y respaldo de polipiel sin PVC, especialmente rápido y fácil de limpiar. Es fácil de lavar y resistente a los aceites y desinfectantes comerciales.

Norma:

DIN 68877

Descripción técnica

Hoja de datos

Norma	DIN 68877
Peso	18 kg
Ejecución	con ruedas
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de pintura en polvo al horno
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Anchura de asiento	480 mm
Capacidad de carga	150 kg
Profundidad de asiento	455 mm
Color material asiento	negro
Mecanismo de sincronización	sí
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Modelo regulación de la altura	Pistón de gas
Altura del respaldo	625 mm
Serie	TEXON
Modelo ruedas	Ruedas dobles de seguridad para suelos duros
Material superficie de asiento	Cuero artificial
Capacidad de carga silla	150 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 620 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo