

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario Basic, altura 850 mm, Tablero de haya multiplex, 3 piezas, Longitud de tablero: 2000mm



Datos de pedido

Número de pedido	922005 2000
GTIN	4069515047579
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo en estable construcción de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arrostramiento transversal y alojamiento para la regulación de la altura. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 2 parejas de chapas de nudo como refuerzo.

Suministro:

6 pies soporte, 6 parejas de chapa de nudo, 3 tableros de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Altura	850 mm
Peso	73 kg
Tablero de trabajo profundidad	750 mm

Hoja de datos

Serie	vario Basic
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Tipo de producto	Mesa de trabajo

Productos adecuados

No Shop URL available for: 922005 2000