

## Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	261309 20/16
GTIN	4045197653796
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Calzo	269005 8
Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Código ISO Soporte	SVHCR/L 2020K16
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	15 mm
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

**Accesorios**

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 8	269005 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500