

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	SVJCR/L 2525M11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño de placa	11 mm
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	26 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500