



Cargador de batería, Tipo: RCA7224



Datos de pedido

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 073840 RCA7224 |
| GTIN | 4002395352388 |
| Clase de artículo | 07A |

Descripción

Ejecución:

Técnica de carga de impulsos controlada por chip. Con indicador del nivel de carga y protección contra sobrecarga.

Las baterías se cargan una tras otra en el orden correspondiente al enchufarlas.

- **Luz roja continua: La batería se está cargando.**
- **Parpadeo rojo lento: Batería en espera.**
- **Verde luz continua: Batería cargada.**

Cargador para todas las baterías de NiCd y NiMH del sistema 3000.

Tiempo de carga baterías de 1,4 Ah: 47 minutos.

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo A 12 V

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo A 14 V

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo A 18 V

Quality Dress: RCA220-240V

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Quality Dress | RCA220-240V |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo A 12 V |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo A 14 V |

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo A 18 V |
| Tipo de producto | Cargador |