

**Garant****Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261317 16/11
GTIN	4045197653901
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Anchura de función L <sub>4</sub> de los soportes neutros	8 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SVVCN 1616H11
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes neutros	25 mm
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L de los soportes neutros	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500