

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	AH25R SVUCR/L16
Longitud de la cabeza L ₁	25,5 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø perforación previa mínima D _{min.}	31,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500