

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Código ISO Soporte	A16M SVJCR/L11
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	2 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	9,5 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	22 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500