

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261349 16/11
GTIN	4045197656247
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A16Q SVUCR/L11
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	16,5 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	21 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15,5 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500