

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11 mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261349 20/11 |
| GTIN | 4045197654175 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|--|---------------------|
| Ø perforación previa mínima D_{\min} . | 25 mm |
| Desplazamiento central L_3 | 13 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 |
| Longitud de la cabeza L_1 | 20,5 mm |
| Plaquita de corte adecuada | VC.. 1103.. |
| Tamaño de placa | 11 mm |
| Código ISO Soporte | A20R SVUCR/L11 |
| Longitud total L | 200 mm |
| Longitud de sujeción L_2 | 18 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados |
| Ø de mango D_s | 20 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500