

Garant
VC. T 160408, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	261374 HB7415
GTIN	4045197672698
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160408 HB7415 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1 mm
 Avance f : 0,1 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 70 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	TIS
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 70 m/min
Avance f	0,1 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	S

Clase	HB7415
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado