

**Tuerca de cáncamo, Ø de rosca: M10****Datos de pedido**

Número de pedido	086477 M10
GTIN	2050001758125
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Ø de rosca	M10
Longitud de rosca tuerca E	10 mm
Ø exterior anillo B	45 mm
Altura total F	45 mm
Ø interior anillo A	25 mm
Ø collar apoyo C	25 mm

Peso	0,11 kg
Medida D	10 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	1 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo