



Soporte para portapinzas ER CENTRO P cilíndrico, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11



Datos de pedido

Número de pedido	300682 11
GTIN	2050001705839
Clase de artículo	33F

Descripción

Ejecución:

Soportes cilíndricos Fahrion CENTRO P **sin tuercas de apriete**.

Perforación pasante para refrigeración interior disponible.

Aplicación:

Para prolongación de los mandriles en conos de suj. planos o portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Llave de apriete n.º 309754; 309756.

Pinzas de sujeción ER n.º 309365 – 309372, tuerca ER-Mini-CP n.º 309655; 309665.

Nota:

No adecuadas para proceso de contracción.

Descripción técnica

Ø del mango d	16 mm
L ₂	17 mm
Para pinzas de sujeción ER	11
Longitud mango L ₁	133 mm
Gama de sujeción	0,5 - 7 mm
Ø exterior D	16 mm
Serie	Centro P
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm

Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	309371 3
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 16DI	309665 16DI
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 25DI	309665 25DI
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 9 mm	309370 9
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	309369 5
Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 40	309655 40
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 10 mm	309370 10
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 32DI	309665 32DI
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 16CDI	309665 16CDI
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309368 5
Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 16	309655 16
Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 25	309655 25
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	309371 7
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309370 3
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	309371 5
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309365 3
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 1 mm	309370 1
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 6 mm	309368 6

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	309371 4
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309370 5
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	309371 8
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	309371 6
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 1 mm	309368 1
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	309372 8
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309365 4
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 2 mm	309368 2
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	309372 4
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309365 5
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 16MSDI	309665 16MSDI
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 7 mm	309368 7
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309368 4
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 6 mm	309370 6
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	309369 3
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 2 mm	309370 2
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 2 mm	309365 2
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	309372 6
Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 32	309655 32
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 40DI	309665 40DI
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	309369 6
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 7 mm	309370 7
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 1 mm	309365 1

Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 16MS	309655 16MS
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309368 3
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 8 mm	309370 8
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	309371 9
Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 11M	309655 11M
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	309369 4
Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 16C	309655 16C
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309370 4
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	309371 10
Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 8M	309655 8M
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar Ø de sujeción nominal d 2,5 mm	309399 2,5
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar Ø de sujeción nominal d 4,5 mm	309399 4,5
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar Ø de sujeción nominal d 4 mm	309399 4
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar Ø de sujeción nominal d 2,8 mm	309399 2,8
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar Ø de sujeción nominal d 3,5 mm	309399 3,5
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar Ø de sujeción nominal d 6 mm	309399 6