



Soporte para portapinzas ER CENTRO P cilíndrico, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16



Datos de pedido

Número de pedido	300682 16
GTIN	2050001705686
Clase de artículo	33F

Descripción

Ejecución:

Soportes cilíndricos Fahrion CENTRO P **sin tuercas de apriete**.

Perforación pasante para refrigeración interior disponible.

Aplicación:

Para prolongación de los mandriles en conos de suj. planos o portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Llave de apriete n.º 309754; 309756.

Pinzas de sujeción ER n.º 309365 – 309372, tuerca ER-Mini-CP n.º 309655; 309665.

Nota:

No adecuadas para proceso de contracción.

Descripción técnica

L ₂	33 mm
Longitud mango L ₁	117 mm
Para pinzas de sujeción ER	16
Ø del mango d	16 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Ø exterior D	22 mm
Serie	Centro P
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm

Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 11M	309655 11M
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 2 mm	309365 2
Tuerca de apriete ER CENTRO Ppara discos de obturación HP Tipo CP para ER 25DI	309665 25DI
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 9 mm	309370 9
Tuerca de apriete ER CENTRO Ppara discos de obturación HP Tipo CP para ER 32DI	309665 32DI
Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 16C	309655 16C
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	309369 5
Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 16MS	309655 16MS
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	309371 5
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 1 mm	309370 1
Tuerca de apriete ER CENTRO Ppara discos de obturación HP Tipo CP para ER 16DI	309665 16DI
Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 40	309655 40
Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 25	309655 25
Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 8M	309655 8M
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 7 mm	309370 7
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309370 3
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	309371 7

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309368 3
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 2 mm	309370 2
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 6 mm	309368 6
Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP Tipo CP para ER 40DI	309665 40DI
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309368 5
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309365 3
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 1 mm	309365 1
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	309372 6
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 10 mm	309370 10
Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar Tipo CP para ER 32	309655 32
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	309371 6
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 6 mm	309370 6
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	309369 6
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	309371 4
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 2 mm	309368 2
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 1 mm	309368 1
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309365 4
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309370 4
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	309369 3
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309370 5
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	309371 8
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	309372 4
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	309372 8

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 7 mm	309368 7
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309365 5
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	309371 9
Tuerca de apriete ER CENTRO PEstándar Tipo CP para ER 16	309655 16
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	309369 4
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	309371 10
Pinzas portapiezas ER HPcon obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	309371 3
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309368 4
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 8 mm	309370 8
Tuerca de apriete ER CENTRO Ppara discos de obturación HP Tipo CP para ER 16CDI	309665 16CDI
Tuerca de apriete ER CENTRO Ppara discos de obturación HP Tipo CP para ER 16MSDI	309665 16MSDI