

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 12/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272002 12/16
GTIN	4045197644183
Clase de artículo	21W

**Descripción****Suministro:  
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	16 mm
Tamaño del mango	12 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 2
Calzo 1,5°	272610 1,5
Tornillo de apriete para calzo	279824 1
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	22 mm
Longitud total L	83 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Tornillo de amarre	272500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar EL/IR Ángulo de inclinación 1,5 grados	272610 1,5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500