

Barra de mandrinar, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 120/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Clase de artículo	21W

Descripción

Suministro:

Con calzo 1,5°.

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	13,4 mm
Tornillo para plaquita	279810 2
Tamaño de placa	16 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	24 mm
Longitud total L	180 mm
Refrigeración interior	SÍ
Calzo 1,5°	272620 1,5
Tornillo para calzo	279824 1
Ø de mango D _s	20 mm
Anchura de cuello L ₄	20 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de amarre	272500
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Calzo para barras de mandrinar Ángulo de inclinación 1,5 grados	272620 1,5
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500