

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272002 20/16
GTIN	4045197430526
Clase de artículo	21W

Descripción**Suministro:
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Calzo 1,5°	272610 1,5
Tamaño del mango	20 mm
Tornillo de apriete para calzo	279824 1
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 2
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Longitud total L	128 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre	272500
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinarEL/IR Ángulo de inclinación 1,5 grados	272610 1,5
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500