

**Garant****Barra de mandrinar, derecha, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L:  
135/22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Clase de artículo	21W

**Descripción****Suministro:  
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Tornillo para plaquita	279810 3
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	17,2 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	32 mm
Tamaño de placa	22 mm
Longitud total L	200 mm
Refrigeración interior	sí
Tornillo para calzo	279824 2
Calzo 1,5°	272626 1,5
Ø de mango D <sub>5</sub>	25 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	24,6 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	279824 2
Calzo para barras de mandrinar Ángulo de inclinación 1,5 grados	272626 1,5
Tornillo de amarre Tipo 3	279810 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500