

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / plaquita L:  
12/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Clase de artículo	21W

**Descripción****Suministro:  
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	22 mm
Tamaño del mango	12 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	16 mm
Calzo 1,5°	272600 1,5
Tornillo de apriete para calzo	279824 1
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 2
Longitud total L	83 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinarER/IL Ángulo de inclinación 1,5 grados	272600 1,5
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Tornillo de amarre	272500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500