

Garant

Juego de plaquitas perfil parcial tamaño 16 para anillos de seguridad a la derecha, HB7010, Tipo: ER/IR



Datos de pedido

Número de pedido	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Clase de artículo	21J

Descripción

Idóneo para:

Soportes de abrazadera de rosca GARANT (interior/externo) n.º 271997 – 272172 para placas de tamaño 16 o 9,3.

Contenido:

Perfil parcial, DIN 471 y DIN 472: N.º 271005 y 271015 tam. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Calzo: N.º 272604 y 272624 tam. S

Descripción técnica

Sentido de mecanizado	derecha
Material de corte	MD
Clase	HB7010
Ranuras según norma	DIN 471
Ranuras según norma	DIN 472
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	130 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	150 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Plaquita de perfil parcial para DIN 471 exterior, derecha Anchura ranura m (H13) 1,6 mm	271005 1,6
Plaquita de perfil parcial para DIN 472 interior, derecha Anchura ranura m (H13) 1,1 mm	271015 1,1
Plaquita de perfil parcial para DIN 471 exterior, derecha Anchura ranura m (H13) 1,85 mm	271005 1,85
Calzo para barras de mandrinar Ángulo de inclinación S grados	272624 S
Plaquita de perfil parcial para DIN 472 interior, derecha Anchura ranura m (H13) 1,6 mm	271015 1,6

Plaquita de perfil parcial para DIN 471 exterior, derecha Anchura ranura m (H13) 1,1 mm	271005 1,1
Plaquita de perfil parcial para DIN 472 interior, derecha Anchura ranura m (H13) 1,3 mm	271015 1,3
Plaquita de perfil parcial para DIN 472 interior, derecha Anchura ranura m (H13) 1,85 mm	271015 1,85
Plaquita de perfil parcial para DIN 471 exterior, derecha Anchura ranura m (H13) 1,3 mm	271005 1,3
Calzo para soporte de torneado de apriete Ángulo de inclinación S grados	272604 S