

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / plaquita L:
20/16mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 272001 20/16 |
| GTIN | 4045197429681 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción**Suministro:
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

| | |
|--|--------------------------------|
| Tornillo de apriete para calzo | 279824 1 |
| Calzo 1,5° | 272600 1,5 |
| Tamaño del mango | 20 mm |
| Anchura de función L ₄ | 20 mm |
| Tornillo de amarre para plaquita de roscar | 279810 2 |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 30 mm |
| Longitud total L | 128 mm |
| Tamaño de placa | 16 mm |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | no |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Tornillo para calzo Tipo 1 | 279824 1 |
| Tornillo de amarre | 272500 |
| Tornillo de amarre Tipo 2 | 279810 2 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinarER/IL Ángulo de inclinación 1,5 grados | 272600 1,5 |
| Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |