

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / plaquita L: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272001 25/16
GTIN	4045197429698
Clase de artículo	21W

Descripción**Suministro:
Con calzo 1,5°.****Descripción técnica**

Calzo 1,5°	272600 1,5
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 2
Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Tornillo de apriete para calzo	279824 1
Longitud total L	153 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinarER/IL Ángulo de inclinación 1,5 grados	272600 1,5
Tornillo de amarre	272500
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500