WEKEM

Metal líquido, 25 ml

Datos de pedido

Número de pedido	083380
GTIN	4260205360989
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:
Epoxi metálico gris de endurecimiento rápido, fácil de mecanizar **(aserrado, taladrado, fresado, roscado).**
Aplicación:
Para rellenar **grietas, taladros erróneos, agujeros,** etc. en **fundición, acero, hierro, aluminio, cerámica, madera y hormigón.**
Identificación de sustancia peligrosa: GHS09 dañino para el medio ambiente
Identificación de sustancia peligrosa: GHS07 atención
Clase de mercancía peligrosa: 9
Resistencia a la tracción y al cizallamiento: 25 N/mm^2

Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS09 dañino para el medio ambiente
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	25 N/mm^2
Quality Dress	WS-362-025

Viscosidad dinámica	750000 mPas
Margen de temperatura de aplicación	-35 °C
adecuado para ámbito de aplicación	Reparación
Color	gris
Capacidad	48 g
Clase de mercancía peligrosa	9
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Aluminio
adecuado para material	Cerámica
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Fundición
Forma	Pasta
Propiedad	apto para el cierre repetido
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Número ONU	UN3077
Temperatura de almacenamiento	10 °C
Base química	Resina epoxi
Dureza según Shore A	68
Densidad	1,8 g/cm^3
Resistencia funcional según	15 min
Resistencia manual al cabo de	4 - 6 min
Atributo del nombre de producto	25 ml
Tipo de producto	Adhesivo de dos componentes