

Garant

Lama de tronzar Acero, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w: 32/3,1 mm



Datos de pedido

Número de pedido	273551 32/3,1
GTIN	4045197699008
Clase de artículo	21W

Descripción

Idóneo para :

Soporte n.º 273984 – 274000 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Suministro:

Incluye llave n.º 279850 1 para el cambio de la plaquita.

Posibilidad de tronzado axial: no

Para Ø máximo de pieza de trabajo: 100 mm

Anchura b₂: 2,35 mm

Altura h₁: 25 mm

Longitud total L_{tot}: 150 mm

Profundidad de tronzado máxima p_{máx.}: 50 mm

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3,1 mm
Altura de lama h ₅	32 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	100 mm
Anchura b ₂	2,35 mm
Altura h ₁	25 mm
Longitud total L _{tot}	150 mm
Profundidad de tronzado máxima p _{máx.}	50 mm
Tipo de boca	neutro

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado