

**Garant**
**Lama de tronzar Acero, neutro, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w:  
32/5,1 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	273551 32/5,1
GTIN	4045197699022
Clase de artículo	21W

**Descripción**
**Idóneo para :**

Soporte n.º 273984 – 274000 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

**Suministro:**

Incluye llave n.º 279850 1 para el cambio de la plaquita.

Posibilidad de tronzado axial: no

Para Ø máximo de pieza de trabajo: 120 mm

Anchura b<sub>2</sub>: 4 mm

Altura h<sub>1</sub>: 25 mm

Longitud total L<sub>tot</sub>: 150 mm

Profundidad de tronzado máxima p<sub>máx.</sub>: 60 mm

**Descripción técnica**

Anchura b <sub>2</sub>	4 mm
Ancho de tronzado w	5,1 mm
Altura de lama h <sub>5</sub>	32 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	120 mm
Altura h <sub>1</sub>	25 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	150 mm
Profundidad de tronzado máxima p <sub>máx.</sub>	60 mm
Tipo de boca	neutro

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado