

**Garant****Lama de tronzar HSS, neutro, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w:  
26/3,1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273560 26/3,1
GTIN	4045197587534
Clase de artículo	21U

**Descripción****Idóneo para:**

Soporte n.º 273984 – 273994 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Descripción técnica**

Altura de lama h <sub>5</sub>	26 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	75 mm
Ancho de tronzado w	3,1 mm
Profundidad de tronzado máxima p <sub>máx.</sub>	37,5 mm
Longitud total L	110 mm
Material de corte	HSS
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

