



Portaherramientas Densimet para fresas de enroscar, Ø d = 16 mm, Rosca M × Lges: M8X128



Datos de pedido

Número de pedido	301345 M8X128
GTIN	4045197439314
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- **Propiedad antivibratoria.**
- **Tolerancia de mango h6.**

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica.

Refrigeración interior: sí

Oscilación: amortiguado

Ø de la perforación D₁: 8,5 mm

Ø D₂: 14 mm

Longitud útil L₁: 80 mm

Descripción técnica

Rosca M	M8×128
Longitud útil L ₁	80 mm
Ø D ₂	14 mm
Ø de la perforación D ₁	8,5 mm
Adaptador	Ø d = 16 mm
Ø del mango d	16 mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado

