



Portaherramientas Densimet para fresas de enroscar, Ø d = 32 mm, Rosca M × Lges: M16X360



Datos de pedido

Número de pedido	301356 M16X360
GTIN	4045197439413
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- **Propiedad antivibratoria.**
- **Tolerancia de mango h6.**

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica.

Refrigeración interior: sí

Oscilación: amortiguado

Ø de la perforación D₁: 17 mm

Ø D₂: 30 mm

Longitud útil L₁: 300 mm

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	300 mm
Ø D ₂	30 mm
Rosca M	M16 X 360
Ø de la perforación D ₁	17 mm
Adaptador	Ø d = 32 mm
Ø del mango d	32 mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado

