

Garant**Plaquita de tronzar Radio completo, CU7025, Ancho de tronzado w: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273736 6
GTIN	4045197579287
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	6 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,04$ mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,8 - 2,3 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	CU7025
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		