

Garant**Plaquita de tronzar Mecanizado medio, CU7025, Ancho de tronzado w: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273730 5
GTIN	4045197579232
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	5 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,04$ mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1 - 2,7 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	CU7025
Radio angular R	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		