

## Casquillos reductores ranurados junta tórica, Ø 32 mm, Ø de sujeción D1: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	302180 12
GTIN	4019208190914
Clase de artículo	33D

### Descripción

#### Ejecución:

Obturado (tapón de goma).

#### Aplicación:

- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
- Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
- Precisión de concentricidad  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precisión del sistema en  $3 \times D$ ).
- Precisión de concentricidad  $\pm 2 \mu\text{m}$  (para cono reductor).
- Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

#### Partes opcionales:

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.

### Descripción técnica

Ø D	32 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	12 mm
Ø exterior	32 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 32 mm
Precisión de concentricidad sistema	5 $\mu\text{m}$
Tipo de producto	Casquillo reductor

