

## Casquillos reductores ranurados junta tórica, Ø 32 mm, Ø de sujeción D1: 14mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 302180 14     |
| GTIN              | 4019208190921 |
| Clase de artículo | 33D           |

### Descripción

#### Ejecución:

Obturado (tapón de goma).

#### Aplicación:

- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
- Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
- Precisión de concentricidad  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precisión del sistema en  $3 \times D$ ).
- Precisión de concentricidad  $\pm 2 \mu\text{m}$  (para cono reductor).
- Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

#### Partes opcionales:

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.

### Descripción técnica

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>        | 14 mm              |
| Ø D                                 | 32 mm              |
| Ø exterior                          | 32 mm              |
| Atributo del nombre de producto     | Ø 32 mm            |
| Precisión de concentricidad sistema | 5 $\mu\text{m}$    |
| Tipo de producto                    | Casquillo reductor |

